



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,00X80/S=17

Artikelnummer 01241.100.080

Merk -

UBB 951351604305

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039521

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1
s	17

Technische tekening

