



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X100/S=19

Artikelnummer	01241.120.100
Merk	-
UBB	951351591353
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039644
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.25
s	19

Technische tekening

