



Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X70

Artikelnummer	01241.180.070
Merk	-
UBB	951351591502
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039675
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	70
P	1.5
s	27

Technische tekening

