



Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X90

Artikelnummer 01241.180.090

Merk -

UBB 951351591767

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039699

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	90
P	1.5
s	27

Technische tekening

