



Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X90

Artikelnummer 01241.200.090

Merk -

UBB 951351592344

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039767

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	1.5
s	30

Technische tekening

