



Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X140

Artikelnummer	01241.200.140
Merk	-
UBB	952351013422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039811
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	1.5
s	30

Technische tekening

