

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M5

Artikelnummer	01320.050.001
Merk	-
UBB	950355017746
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042842
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technische tekening

