

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt | 8| M10X1,25

Artikelnummer	01330.100.125
Merk	-
UBB	950355019494
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174078
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.25
s	17

Technische tekening

