

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M8X16

Artikelnummer	01410.080.016
Merk	-
UBB	950351199811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410009
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	16
P	1.25
s	13

Technische tekening

