

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M8X25

Artikelnummer	01410.080.025
Merk	-
UBB	950351905787
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410023
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

