

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X20

Artikelnummer	01410.100.020
Merk	-
UBB	950351200213
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410108
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
S	17

Technische tekening

