

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X100

Artikelnummer	01410.100.100
Merk	-
UBB	954351242928
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410191
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
S	17

Technische tekening

