

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M18X40

Artikelnummer	01410.180.040
Merk	-
UBB	950351201872
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410504
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	2.5
S	27

Technische tekening

