

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X80

Artikelnummer	01410.200.080
Merk	-
UBB	952351943545
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410610
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

Technische tekening

