

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X60

Artikelnummer	01410.240.060
Merk	-
UBB	950351203449
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410757
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Technische tekening

