

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X80

Artikelnummer	01410.270.080
Merk	-
UBB	954351243009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410832
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
S	41

Technische tekening

