

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X100

Artikelnummer	01410.360.100
Merk	-
UBB	954351243751
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410962
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Technische tekening

