

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X130

Artikelnummer	01410.360.130
Merk	-
UBB	500621734846
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504096
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	130
P	4
s	55

Technische tekening

