

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M14X60

Artikelnummer	01420.140.060
Merk	-
UBB	954351341431
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411211
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 40
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 53

b (min.): $L \leq 125$ mm 34

d-D M14

k 8.8

L (mm) 60

P 2

s 22

Technische tekening

