

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M14X100

Artikelnummer	01420.140.100
Merk	-
UBB	954351341845
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411259
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 40
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 53

b (min.): $L \leq 125$ mm 34

d-D M14

k 8.8

L (mm) 100

P 2

s 22

Technische tekening

