

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X70

Artikelnummer	01420.200.070
Merk	-
UBB	950351207085
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411532
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 52
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L > 200$ mm 65

b (min.): $L \leq 125$ mm 46

d-D M20

k 12.5

L (mm) 70

P 2.5

s 30

Technische tekening

