

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X180

Artikelnummer	01420.240.180
Merk	-
UBB	950351973009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411914
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 60
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 73

b (min.): $L \leq 125$ mm 54

d-D M24

k 15

L (mm) 180

P 3

s 36

Technische tekening

