

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X180

Artikelnummer	01420.360.180
Merk	-
UBB	500621741023
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504713
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 84
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 97

b (min.): $L \leq 125$ mm 78

d-D M36

k 22.5

L (mm) 180

P 4

s 55

Technische tekening

