

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X20

Artikelnummer	01430.100.020
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	952351332616
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492412201
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Technische tekening

