

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X30

Artikelnummer	01430.120.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351210295
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492412287
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Technische tekening

