

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X35

Artikelnummer	01430.120.035
Merk	-
UBB	950351210378
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412294
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

(overmaats).overmaats

DIN 933

FABORY

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	35
P	1.75
s	19

Technische tekening

