

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M18X40

Artikelnummer	01430.180.040
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	952351333523
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492412560
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

(overmaats).overmaats

DIN 933

FABORY

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	2.5
s	27

Technische tekening

