

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X130

Artikelnummer	01430.200.130
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500621745248
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494506793
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Technische tekening

