

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M22X60

Artikelnummer	01430.220.060
Merk	-
UBB	952351334364
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412706
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	60
P	2.5
s	32

Technische tekening

