

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X40

Artikelnummer	01430.240.040
Merk	-
UBB	500621745321
UNSPSC	31161620
EAN	8715494506809
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	40
P	3
s	36

Technische tekening

