

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X65

Artikelnummer	01430.240.065
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351212010
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492412799
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Technische tekening

