

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X75

Artikelnummer	01430.240.075
Merk	-
UBB	500621745578
UNSPSC	31161620
EAN	8715494506823
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Technische tekening

