

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X100

Artikelnummer	01430.240.100
Merk	-
UBB	500621745818
UNSPSC	31161620
EAN	8715494506854
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Technische tekening

