

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X75

Artikelnummer	01430.270.075
Merk	-
UBB	500621746238
UNSPSC	31161620
EAN	8715494506892
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	75
P	3
S	41

Technische tekening

