

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30X70

Artikelnummer 01430.300.070

Merk -

UBB 500621746568

UNSPSC 31161620

EAN 8715494506922

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	70
P	3.5
s	46

Technische tekening

