

Zeskantmoer DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M42

Artikelnummer	01500.420.001
Merk	-
UBB	950355306909
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413208
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M42
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendigheid wordt hierdoor

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

FABORY

niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M42
m	34
P	4.5
s	65

Technische tekening

