

Zeskantmoer ISO-Metrisch ISO 4032 Staal Thermisch verzinkt 8 M18

Artikelnummer	01510.180.001
Merk	-
UBB	500613234292
UNSPSC	31161727
EAN	8715494433273
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

ISO 4032

wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M18
m (max.)	15.8
P	2.5
s	27

Technische tekening

