

Zeskantmoer ISO-Metrisch ISO 4032 Staal Thermisch verzinkt 8 M33

Artikelnummer	01510.330.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500613234862
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8715494433334
-----	---------------

PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M33
----------	-----

Klasse	8
--------	---

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
----------------------	--------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid
------	--

Standaarden

ISO	4032
-----	------

wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel. ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M33
m (max.)	28.7
P	3.5
s	50

Technische tekening

