



Lage zeskantmoer ISO 4035 Staal Thermisch verzinkt 04 ISO metrisch M24

Artikelnummer	01587.240.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500621921047
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8715494514224
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De

Standaarden

ISO	4035
-----	------

FABORY

corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M24
m (max.)	12
P	3
s	36

Technische tekening

