



Lage zeskantmoer ISO 4035 Staal Thermisch verzinkt 04 ISO metrisch M27

Artikelnummer	01587.270.001
Merk	-
UBB	500621921120
UNSPSC	31161727
EAN	8715494514231
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De

Standaarden

ISO	4035
-----	------

FABORY

corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M27
m (max.)	14
P	3
s	41

Technische tekening

