

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 1/2X3/4

Artikelnummer	03410.127.020
Merk	-
UBB	950351308149
UNSPSC	31161620
EAN	8715492111258
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	20 mm
Klasse	Gr.R
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	12
Info	Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS	≈1083
----	-------

Technische specificatie

A	0.82
---	------

Technische tekening

F 0.343

L (mm) 20

