

## Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 5/8X1.1/8

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 03410.158.030                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351309139                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492111418                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter             | 5/8 Inch                                                                                                                                                                          |
| Lengte               | 30 mm                                                                                                                                                                             |
| Klasse               | Gr.R                                                                                                                                                                              |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                                                                                                                                                           |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                                                                                                                                                        |
| Materiaalsoort       | Staal                                                                                                                                                                             |
| Draadrichting        | Rechts                                                                                                                                                                            |
| Oppervlaktebedekking | Blank                                                                                                                                                                             |
| Draadsoort           | British Standard Whitworth                                                                                                                                                        |
| Gangen per Inch      | 11                                                                                                                                                                                |
| Info                 | Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken. |

### Standaarden

|    |       |
|----|-------|
| BS | ≈1083 |
|----|-------|

### Technische specificatie

|   |       |
|---|-------|
| A | 0.101 |
|---|-------|

### Technische tekening

F 0.417

L (mm) 30

