

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M6X30

Artikelnummer 04100.060.030

Merk -

UBB 950351323643

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114082

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30

Technische tekening



P

1

s

10
