

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M6X80

Artikelnummer 04100.060.080

Merk -

UBB 954351347131

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114167

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80

Technische tekening



P

1

s

10
