

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M8X110

Artikelnummer 04100.080.110

Merk -

UBB 953351005905

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114297

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110

Technische tekening



P 1.25

s 13