

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M14X75

Artikelnummer 04100.140.075

Merk -

UBB 953351006408

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114792

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L \geq 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 75

P 2

s 22