

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M16X65

Artikelnummer	04100.160.065
Merk	-
UBB	952351251279
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114945
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 65

P 2

s 24