

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X150

Artikelnummer	04100.200.150
Merk	-
UBB	953351759642
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115409
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	150 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 150

P 2.5

s 30