

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M24X140

Artikelnummer 04100.240.140

Merk -

UBB 950351329277

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115683

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L \geq 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 140

P 3

s 36