

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M24X170

Artikelnummer	04100.240.170
Merk	-
UBB	951351637156
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115720
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	170 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 170

P 3

s 36